

**CC.T 060204, Zvrst: PV720**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Zvrst	PV720
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje