

**CC.T 09T302, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje