

**DC.T 070202, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Zvrst	PV720
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje