

**Garant****CNGA 120412, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255418 G
GTIN	4045197895240
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

**Opis:**

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	G
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	BU7220
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 140 m/min
Rezalni material	CBN
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		