

Garant**WNGA 060408, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255472 G
GTIN	4045197895462
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno s 3 rezili.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Tehnični opis

Zvrst	BU7220
Posnetje roba rezalnih robov	G
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 140 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNGA 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		