

Garant**TCGW 16T308, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265454 G
GTIN	4045197895677
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno s 3 rezili.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Zvrst	BU7220
Posnetje roba rezalnih robov	G
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen

Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	CBN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCGW 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		