

Garant
VCGW 110302, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265472 G
GTIN	4045197895738
Razred artikla	21H

Opis
Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mm

Podajanje f : 0,04 - 0,12 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	G
Zvrst	BU7220
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	CBN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGW 110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		