

Garant
VBGW 110304, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265460 G
GTIN	4045197895691
Razred artikla	21H

Opis
Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mm

Podajanje f : 0,04 - 0,12 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
Zvrst	BU7220
Posnetje roba rezalnih robov	G
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		