

3-dimenzionalni prislon za obdelovance, Tip: 150



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360430 150
GTIN	2050001073303
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

5 osi je brezstopenjsko vrtljivih za 360°.

- **Brezstopenjska in hitra nastavitev.**
- **Vpenjalo z navojem M8 za utorne matice ali za neposredno montažo.**

Uporaba:

Za uporabo na rezkalnih in vrtalnih strojih.

Material:

Eloksirani aluminij.

Dodatni pribor:

Za T-utorne matice z M8 glejte art. 370520 vel. 12 – 18.

Uporabna višina N: 145 mm

Medosna razdalja A: 80 mm

Uporabna višina N: 145 mm

Celotna višina: 210 mm

Medosna razdalja A: 80 mm

ustreza barvni kodi: Titan 2

ustreza barvni kodi: Titan

ustreza barvni kodi: HiPo

Tehnični opis

Celotna višina	210 mm
ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
ustreza barvni kodi	T-Rex
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	HD-Allmatic
ustreza barvni kodi	Basic
ustreza barvni kodi	Duo
ustreza barvni kodi	Duo Plus
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Masa	0,65 kg
Uporabna višina N	145 mm
Medosna razdalja A	80 mm
Vrsta izdelka	Prislon za obdelovanec

Pribor

Nadomestni ročaj Tip GRIFF

360431 GRIFF