

**Garant**
**CCGW 060204, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265406 G
GTIN	4045197895516
Razred artikla	21H

**Opis**
**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: BU7220

Globina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Podajanje  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Posnetje roba rezalnih robov: G

**Tehnični opis**

Posnetje roba rezalnih robov	G
Rezalni material	CBN
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Zvrst	BU7220
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		