

**Sveder za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786000 16
GTIN	4002395353446
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine. Z zamaknjenim držalom.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 95 mm

celotna dolžina: 160 mm

Ø držala: 10 mm

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Dolžina spirale	95 mm
Ø svedra	16 mm
Število rezil Z	2
Ø držala	10 mm
Rezalni material	HM
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen