

**Mahr****Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Hitri pogon z vgrajeno sklopko. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine**. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 428900 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

**Tehnični opis**

Število nastavitvenih obročev	2
Ø nastavitvenega obroča	60 / 85 mm
Število mikrometrov	4
Merilno območje	50 - 100 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 50-60 mm	428900 50-60
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 70-85 mm	428900 70-85
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 60-70 mm	428900 60-70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 85-100 mm	428900 85-100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65