



Trajno magnetna vpenjalna plošča, fina prečna delitev polov, Dolžina polove plošče: 600mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380500 600
GTIN	4045197310729
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- Zmogljiv sistem prijemanja z neodim-magneti.
- Prečna delitev pola po celotni površini.
- Enakomerna prijemalna sila po celi širini in na daljših stranicah polove plošče.
- Lamele iz 0,5 mm medenine / 1,4 mm jekla.

Uporaba:

- Za stroje za brušenje in erodiranje.
- Univerzalno vpenjanje majhnih in srednje velikih obdelovancev različnih debelin (zlasti za tanke obdelovance).
- Enakomerna sila držanja je zagotovljena po celotni širini in na vzdolžnih stranskih površinah.

Tehnični opis

Masa	52,4 kg
Dolžina polove plošče	600 mm
Višina	51 mm
Višina magnetnega polja	6 mm
Širina	200 mm
Toleranca višine	+0,5 / -2 mm

Obrabljivost polove plošče	8 mm
Nazivna držalna sila	80 N/cm ²
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča