



Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo, Dolžina polove plošče: 175mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380700 175
GTIN	4045197310736
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
- S trajno magnetno vpenjalno ploščo art. 380500.
- Vrtljiva okoli vzdolžne osi.
- Območje vrtenja 0–45°. Natančnost kota ± 5 s. Mera podlaganja pri 0° = 3 mm. Planparalelnost $\pm 0,005/100$ mm.
- Prečna delitev polove plošče 0,5 mm medenine/1,4 mm jekla.
- Največja točnost pri izredno ploski izvedbi.

Uporaba:

Za stroje za brušenje in elektroerozijo.

Obseg dobave:

Vključno z leseno škatlo in tabelo za pretvarjanje stopinj / minut v mm.

Tehnični opis

Dolžina osnovne plošče	215 mm
Širina osnovne plošče	115 mm
Širina	100 mm
Višina magnetnega polja	6 mm

Nazivna držalna sila	80 N/cm ²
Višina pri 0°	77 mm
Masa	10 kg
Dolžina polove plošče	175 mm
Toleranca višine	0 / -2 mm
Obrabljivost polove plošče	8 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča