


**Vpenjalni blok z neodimovimi magneti, Dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380870 200
GTIN	4045197311320
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika prijemalna sila zaradi posebej razvitega postopka.
- Čvrsto telo v celoti iz jekla, s stikalom za VKLOP-IZKLOP na čelni strani.
- Lamelle iz 2 mm medenine / 4 mm jekla.
- Sistemz neodimovimi magneti.

Uporaba:

- Za obdelovance iz materialov, ki se težko obdelujejo, npr. ferrotic, karbidna trdina z vsebnostjo kobalta.
- Za erodiranje in brušenje.

Napotek:

Opcijsko dobavljive z adapterji za vse vpenjalne sisteme z ničelno točko GARANT ZeroClamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, itd.). **Pri naročilu podajte ustrezne podatke.**

Tehnični opis

Masa	4,2 kg
Višina	51 mm
Višina magnetnega polja	4 mm
Širina	70 mm
Dolžina	200 mm

Nazivna držalna sila	180 N/cm ²
Toleranca višine	+0,5 / -2 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča