


HOLEX**Digitalno pomično merilo ABS z nožastima merilnima konicama, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415621 500
GTIN	4045197829924
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi. Vkllop z enostavnim pomikom. Merilne površine so zelo fino lepane. **Robustno kovinsko ohišje.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	150 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,0005 col
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,06 mm

Standard	ISO 13385
Merilne konice	da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412230