

**Mitutoyo****Mali mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 2,5-3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavno jeklo, vsi deli za odčitavanje nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje. Nastavljanje merilne glave (**z dvema merilnima površinama iz karbidne trdine**) poteka prek **s karbidno trdino opremljene** gonilne igle.

**Uporaba:**

Za natančno merjenje premera in okroglosti izvrtin.

**Dodatni pribor:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 484030.

**Tehnični opis**

Merilno območje	2,5 - 3 mm
Ø merilnega bobna	17 mm
Merilna globina	12 mm
Celotna dolžina	105 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6

Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3
--	----------