

LINDSTRÖM

Ploščate klešče za elektroniko, Celotna dolžina: 150mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726120 150
GTIN	7314150103195
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Ozke oblike s tankimi čeljustmi. Zunanji robovi čeljusti so zaobljeni. Skoznji precizni členek z zelo dolgim vodilom za visoko stabilnost pri minimalnem trenju. Glava in členek sijajno polirana. **ESD primerne**, ergonomično oblikovane **dvokomponentne** prevleke ročajev. Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zaprtju klešč. Zaradi tega se lahko sila na obdelovanec natančno prilagodi potrebam.

Ploščate-koničaste čeljusti, znotraj gladke.

Material:

Visokozmogljivo orodno jeklo, kovane v utopu.

Tehnični opis

Širina glave	9 mm
celotna dolžina	150 mm
Dolžina čeljusti	20 mm
Izvedba čeljusti	gladka
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Oblika čeljusti	ploščate-koničaste, čeljusti znotraj gladke
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (45–48 HRC)
Material	Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Ploščate klešče