

Garant**Strojni navojni sveder GARANT Master Tap levi navoj, ALTiX, M: 16X1,5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 137190 16X1,5 |
| GTIN | 4045197901439 |
| Razred artikla | 111 |

Opis**Izvedba:**

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.**
- **Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.**
- **Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------|
| Ø držala D _s | 12 mm |
| Kakovost | ISO 2X 6HX |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Velikost navoja | M16x1,5 LH |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Standard | DIN 374 |
| Število rezil Z | 3 |
| Ø osnovne izvrtine | 14,5 mm |
| 4-kotno držalo □ | 9 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Rezalni material | HSS E PM |
| Korak navoja | 1,5 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Globine navoja | 40 mm |
| Ø navoja | 16 mm |
| Prevleka | AlTiX |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | do $2,5 \times D$ pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | levi |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Serija | Master Tap |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 30 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 20 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 10 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 8 m/min | M |

| | | | |
|-------------|----------|----------|---|
| GG(G) | primerno | 20 m/min | K |
| CuZn | primerno | 20 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |