

LINDSTRÖM

**Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike, FW, Celotna dolžina: 108mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726910 108
GTIN	7314150052547
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63–65 HRC). Beli ročaji iz umetne mase z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD**. Posebno izdelan vstavljen členek s posebej dolgimi kontaktnimi površinami, neželeni premiki členka se zmanjšajo na najmanjšo mero, zaradi česar se doseže izredno precizna aksialna izravnava čeljusti.

**Material:**

Posebno jeklo za ležaje, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,35 - 1,25 mm
celotna dolžina	108 mm
Širina glave	10,5 mm
Dolžina rezila	15 mm
Dolžina glave	8 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	fino posnetje rezalnih robov
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)

Material	Specialno jeklo za kroglične ležaje
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče