

LINDSTRÖM

**Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava, FW,  
Celotna dolžina: 110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726320 110
GTIN	7314150051021
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaja iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

**Material:**

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

**Tehnični opis**

Širina glave	10 mm
celotna dolžina	110 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,25 mm
Dolžina rezila	10 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	fino posnetje rezalnih robov
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Oblika glave	koničaste, izdolbljene
Ročaj	Prevleka iz umetne mase

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina	črno brunirane
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče