


HOLEX**VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1021 12
GTIN	4045197908612
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Za **odlično življenjsko dobo**. Uporaben z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm².

Kot art. 203021.

Tehnični opis

Dolžina rezil L _c	36 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Ø držala D _s	12 mm
Podajanje f _z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Število zob Z	4
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	46 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
\varnothing sprostitve D_1	11,6 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

VHM-rezkar HOLEX Pro INOXHPC Ø f8 DC 12 mm

203021 12