

**VHM rezkar HPC, TiSi, Ø f8 D: 12Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1014 12M
GTIN	4045197908445
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:
Specialna prevleka TiSi.
Kot art. 203014.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	93 mm
Ø sprostitve D ₁	11,6 mm
Ø držala D _s	12 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Število zob Z	4
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L _c	36 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	46 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Kot spirale	35 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	TiSi
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

Pribor

VHM rezkarHPC Ø f8 DC 12M mm

203014 12M