


Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 10/1,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1357 10/1,5
GTIN	4045197909190
Razred artikla	GGN

Opis
Izvedba:

Toleranca: Radij rezila $R_1 = \pm 0,03$ mm.

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Kot art. 206357.

Tehnični opis

Radij rezila R_1	1,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	32 mm
Ø sprostivje D_1	9,5 mm
Ø rezila D_c	10 mm
Dolžina rezil L_c	22 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
Celotna dolžina L	72 mm

Ø držala D_s	10 mm
Število zob Z	4
Kot spirale	38 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	0/-0,03
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	250 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

Pribor

Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHMHPC Ø DC / R1 10/1,5
mm

206357 10/1,5