



Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	655500 50
GTIN	4560138443880
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

Merilna enota: Nm.

Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijčnih zvez in za kontrolne meritve.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Prikazovalnik	analogni
Masa	430 g
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Delitev skale, 1 črtica =	0,5 Nm
Območje vrtilnega momenta	5 - 50 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Celotna dolžina L	320 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	240 mm
Povratne informacije	s prikazom
Preklop odčitavanja	Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Merilni postopek	Vrtilni moment
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Kalibriranje	O3
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	da
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm

020040 1000/2