

**Garant****Momentni ključ z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 1600Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	656050 1600
GTIN	4000896173570
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen preko skale; samodejna sprožitev. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani. Dvosmerna raglja omogoča zatezanje v desno ali levo smer.

Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje zelenega zateznega momenta.

Fiksno vgrajena **raglja s skozijskim 4-kotnikom – za zatezanje v desno in levo.**

**Merilne enote:** Nm **2-delna** z orodjem za sprostitvev, v nosilni torbici iz najlona.

**Funkcija:**

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za srednje in večje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

Od prikazane vrednosti **le pri zatezanju v desno:**  $\pm 3\%$ .

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Umerjanje je mogoče samo pri uporabi zategovanju v desno.  
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

## Tehnični opis

Masa	16000 g
Pogonski 4-kotnik	1 col
Prikazovalnik	analogni
Maksimalni vrtilni moment	1600 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Delitev skale, 1 črtica =	5 Nm
Območje vrtilnega momenta	600 - 1600 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Celotna dolžina L	2431 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	2304 mm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Preklop odčitavanja	Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Povratne informacije	izklopilno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

---

**Storitve**

Kalibriranjemomentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 2000 Nm

020010 2000

---

**Pribor**

Nadomestna garnitura za raglje Pogonski 4-kotnik 1 col

656051 1