

Garant**Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami art. 150132 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150303 5
GTIN	4045197912107
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Precizno stožčasto grezilo št. 150132. Vsaka grezila **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** na držalu za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita **specialna prevleka TiAlN** za dolgo življenjsko dobo. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate **pri optimalni življenjski dobi orodja**.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°**.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Obseg dobave:

5-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v **okrogli škatli**.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število grezil	5
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	75 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	12 m/min	S
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		

Uni	primerno
mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno

Pribor

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150132 6,3
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150132 20,5
Ročaj za stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi ploskvami Ø držala 6 mm	150408 6
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150132 12,4
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150132 16,5
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150132 10,4
Ročaj za stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi ploskvami Ø držala 8 mm	150408 8