

Garant**VHM torusni rezkar R1 0,3, Diamant, Ø DC × L1: 3X60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209726 3X60
GTIN	4045197919380
Razred artikla	10Y

Opis**Izvedba:**

S kristalno diamantno prevleko sp^3 . Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafit. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot $\alpha = 16^\circ$.

Tolerance:

- Radij rezila: $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$
- Ø sprostitve: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$

Napotek:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija a_p !

Vrednosti za:

kopiranje: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p \text{ kor}}$ robljenje: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!

npr.: $vf = 18.000 [\text{vrt./min}] \times fz [\text{mm/Z}] \times z$

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h5
Dolžina rezil L_c	4,5 mm
Podajanje f_z za robljenje v grafit	0,025 mm
Ø držala D_s	4 mm
Število zob Z	2
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v grafit	0,025 mm

Podatkovni list

Celotna dolžina L	100 mm
Ø rezila D _c	3 mm
Radij rezila R ₁	0,3 mm
Ø sprostitve D ₁	2,91 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	60 mm
Kot spirale	30 stopinj
Korekcijski faktor a _{p kor}	0,04
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,005
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	200 m/min	N
POM GF25	primerno	190 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	170 m/min	N
PEEK GF30	primerno	150 m/min	N
PTFE CF25	primerno	180 m/min	N
PEEK CF30	primerno	160 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	350 m/min	N
GFK	primerno	190 m/min	N

Podatkovni list

GFK, CFK	primerno	190 m/min	N
Grafit	primerno	340 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		