

**Garant**
**VHM radiusni kopirni rezkar, Diamant, Ø DC × L1: 2X25mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209791 2X25
GTIN	4045197920263
Razred artikla	11Y

**Opis**
**Izvedba:**

S **kristalno diamantnoprevleko sp<sup>3</sup>**. Za **največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi** materialov s steklenimi vlakni, GFK, CFK in grafita. **Izredno ozko postavljene tolerance** zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. **Usedalni kot  $\alpha = 16^\circ$** .

Tolerance:

- **Radij rezila: Kontura radija 0/-0,005 mm.**
- **Ø sprostivke:  $D_1 = 0/-0,01$  mm.**

**Napotek:**

 Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija  $a_p$ !

Vrednosti za:

 kopiranje:  $a_p = 0,15 \times D \times a_{p, kor}$ 

**Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!**

 npr.:  $vf = 18.000 [1/min] \times fz [mm/Z] \times z$ 
**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	2 mm
Ø držala $D_s$	4 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	25 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v grafit	0,03 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Število zob Z	2

Ø sprostive $D_1$	1,94 mm
Dolžina rezil $L_c$	1,6 mm
Radij rezila $R_1$	1 mm
Kot spirale	30 stopinj
Korekcijski faktor $a_{p\text{ kor}}$	0,35
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,005
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	200 m/min	N
POM GF25	primerno	190 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	170 m/min	N
PEEK GF30	primerno	150 m/min	N
PTFE CF25	primerno	180 m/min	N
PEEK CF30	primerno	160 m/min	N
Hibrid	primerno		
Honeycomb sendvič	primerno	350 m/min	N
GFK	primerno	190 m/min	N
GFK, CFK	primerno	190 m/min	N
Grafit	primerno	340 m/min	N

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno