

Garant**Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 202261 5,5 |
| GTIN | 4045197922465 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 8 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm |
| Celotna dolžina L | 45 mm |
| Ø držala D_s | 6 mm |
| Število zob Z | 3 |
| Kot spirale | 30 stopinj |

| | |
|---|---|
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| Ø rezila D_c | 5,5 mm |
| Oblika držala | HB |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Dolžina rezil L_c | 8 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | AlCrN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | $0,3 \times D$ pri robljenju |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stebelni rezkar |