

Garant
Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202261 6,75
GTIN	4045197922496
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 10 mm

Celotna dolžina L: 55 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Dolžina rezil L_c	10 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø rezila D_c	6,75 mm

Oblika držala	HB
Ø držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	3
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar