

**Garant****Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	701710 160
GTIN	4045197501400
Razred artikla	71B

## Opis

### Izvedba:

Krom-vanadijevo jeklo. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. **Za delo pod napetostjo do 1000 V v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

### Standard:

**DIN ISO 5746**

## Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	1,5 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
celotna dolžina	160 mm
elektrostatična lastnost	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene

Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče