

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 4/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A04X SCLDR/LS4
Prevesna dolžina L_1	12 mm
Srednji premik L_3	2,41 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	4,57 mm
Višina vpenjanja L_2	3,58 mm
Nastavitveni kot κ	97 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Velikost ploščice	4 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Ø držala D_s	4 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 200 cNm

659957 200