

**Klešče papiga Alligator® VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705730 250
GTIN	4003773019343
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Skozni členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. **Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

Klešče kromirane, ročaja potopno izolirana.

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Ročaj	potopno izolirane
Oznaka proizvajalca	Alligator
Površina	kromirane
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Fina regulacija zeva	ne
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga