

**Garant**

**Momentni izvijač brez skale, za zamenljiva stebila, Maksimalni vrtilni moment: 1600cNm**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 659908 1600   |
| GTIN                  | 4045197923516 |
| Razred artikla        | 61E           |

## Opis

### Izvedba:

**Močan ročaj** s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene®** omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z **mokrimi in naoljenimi rokami**. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).

Želeni vrtilni moment se brezstopenjsko nastavi s pomočjo elektronske naprave za preverjanje momentnih ključev (art. 654300–654460) in s pomočjo izvijača za notranji 6-kotnik ZK5 (ni zajet v obsegu dobave). Tovarniška nastavitve je možna od količine 20 kosov za posamezno velikost. Za **vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm** (art. 659870 – 659884). Z držalom v obliki pištole za prenos velikih vrtilnih momentov.

### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

## Tehnični opis

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Maksimalni vrtilni moment             | 1600 cNm |
| primerni zamenljivi nastavki          | 8 mm     |
| nastavljeni vrtilni moment            | 10 Nm    |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 %     |

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Območje vrtilnega momenta                | 320 - 1600 cNm                                                   |
| Območje vrtilnega momenta                | 3,2 - 16 Nm                                                      |
| Preklop odčitavanja                      | Nm                                                               |
| Masa                                     | 194 g                                                            |
| Princip proženja                         | Mehanska drsna sklopka                                           |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno                                                  |
| Način priključka                         | Zamenljivo rezilo                                                |
| Standard                                 | DIN EN ISO 6789                                                  |
| Povratne informacije                     | izklopilno                                                       |
| Celotna dolžina L                        | 126 mm                                                           |
| Merilni postopek                         | Vrtilni moment                                                   |
| Nastavitev sprožilne vrednosti           | Brez skale za nastavljanje<br>(potrebna naprava za preizkušanje) |
| Kalibriranje                             | O6                                                               |
| Kalibriranje                             | O7                                                               |
| Smer zatezanja                           | Zatezanje v desno                                                |
| Poročilo o preizkusu                     | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu                              |
| Možnost protokoliranja podatkov          | ne                                                               |
| Signalizacija sproženja                  | akustično                                                        |
| Signalizacija sproženja                  | Haptično                                                         |
| Merilno orodje                           | (mehansko)                                                       |
| Vrsta izdelka                            | Momentni izvijač                                                 |

## Storitve

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm                          | 020010 400     |
| NastavljanjeMomentni ključ brez skale Tip SET                                        | 020080 SET     |
| Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm | 020090 400     |
|                                                                                      | 020170 0,04-20 |

Kalibriranje in nastavitve Momentni izvijač brez skale  
Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih  
izvijačev TST Maksimalni vrtilni moment 25 Nm

654300 25

8 mm zamenljivo steblo za profil Phillips Velikost križne  
zareze 1

659870 1

8 mm zamenljivo steblo za profil Phillips Velikost križne  
zareze 2

659870 2

8 mm zamenljivo steblo za profil Phillips Velikost križne  
zareze 3

659870 3

8 mm zamenljivo steblo Pozidriv Velikost križne zareze 2

659872 2

8 mm zamenljivo steblo Pozidriv Velikost križne zareze 3

659872 3

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6-kotnik 10 mm

659878 10

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6-kotnik 4 mm

659878 4

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6-kotnik 5 mm

659878 5

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6-kotnik 6 mm

659878 6

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni 6-kotnik 8 mm

659878 8

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 10  
mm

659880 10

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 11  
mm

659880 11

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 12  
mm

659880 12

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 13  
mm

659880 13

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 5,5  
mm

659880 5,5

8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ Zev ključa 6  
mm

659880 6

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 7 mm | 659880 7    |
| 8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 8 mm | 659880 8    |
| 8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 9 mm | 659880 9    |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX15               | 659882 TX15 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX20               | 659882 TX20 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX25               | 659882 TX25 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX30               | 659882 TX30 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX40               | 659882 TX40 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX45               | 659882 TX45 |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP     | 659884 10IP |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP     | 659884 15IP |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP     | 659884 20IP |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP     | 659884 25IP |
| 8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP     | 659884 30IP |