

Garant

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila, Maksimalni vrtilni moment: 1600cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659906 1600
GTIN	4045197611246
Razred artikla	61E

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene®** omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z **mokrimi in naoljenimi rokami**. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).

Nastavljanje zelenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Utrditev preprečuje neželeno spreminjanje nastavitve. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometerska skala. Za **vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm** (art. 659870 – 659884). Z držalom v obliki pištole za prenos velikih vrtilnih momentov.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Delitev skale, 1 črtica =	25 cNm
Prikazovalnik	analogni
primerni zamenljivi nastavki	8 mm
Maksimalni vrtilni moment	1600 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Območje vrtilnega momenta	320 - 1600 cNm
Območje vrtilnega momenta	3,2 - 16 Nm
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Standard	DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L	126 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Masa	194 g
Merilni postopek	Vrtilni moment
Način priključka	Zamenljivo rezilo
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

020010 400

KalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	
KalibriranjeMomentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačevTST Maksimalni vrtilni moment 25 Nm	654300 25
8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zareze 1	659870 1
8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zareze 2	659870 2
8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zareze 3	659870 3
8 mm zamenljivo stebloPozidriv Velikost križne zareze 2	659872 2
8 mm zamenljivo stebloPozidriv Velikost križne zareze 3	659872 3
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 10 mm	659878 10
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 4 mm	659878 4
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 5 mm	659878 5
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 6 mm	659878 6
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 8 mm	659878 8
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 10 mm	659880 10
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 11 mm	659880 11
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 12 mm	659880 12
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 13 mm	659880 13
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 5,5 mm	659880 5,5
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 6 mm	659880 6

8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 7 mm	659880 7
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 8 mm	659880 8
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 9 mm	659880 9
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP