



Garnitura momentnih izvijačev, Maksimalni vrtilni moment: 1000cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659938 1000
GTIN	3148516763853
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Robustni momentni izvijači, nastavljivi preko mikrometerske skale brez paralakse. 1/4-colski notranji 4-kotnik na koncu ročaja.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Vsebina:

9 vijačnih nastavkov: po 1 kos: PZ 1–2–3; 6–kant 3–4–5 mm; ploščati 4,5–6,5–8

Ročaj z ragljo: Art. 659937

Podaljšek za vijačne nastavke: 100 mm

Momentni izvijač art. 659936: 1 kos vel. 1000

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	1000 cNm
Kalibriranje	O1

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Signalizacija sproženja	akustično
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno orodje	(mehansko)
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Preklop odčitavanja	Nm
Način priključka	Vpenjalo za vijajčne nastavke, 1/4 cole
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Povratne informacije	izklopilno
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Merilni postopek	Vrtilni moment
Prikazovalnik	analogni
Standard	ISO 6789
Vpenjalo za vijajčne nastavke	D 6,3
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Pribor

Momentni izvijač s skalo Maksimalni vrtilni moment 1000 cNm	659936 1000
Ročaj z dvosmerno ragljo	659937
Momentni izvijač s skalo Maksimalni vrtilni moment 250 cNm	659936 250