

Garant**Spiralni sveder HSS W, neprevlečeni, Ø DC h8: 9,6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114200 9,6
GTIN	4045197016041
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Običajna debelina jedra brez širjenja.

Z natančnim brušenjem konice.

Brušeni, prostorni utori za odrezke z velikim kotom spirale.

Brušena svetla površina.

S koničenjem oblike A od velikosti 2,0 mm.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	9,6 mm
Dolžina utorov L _c	87 mm
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	9,6 mm
Celotna dolžina L	133 mm
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki	0,18 mm/v
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	72,6 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	W
Kot spirale	35-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		