

**Garant****Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 1,6mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 160200 1,6    |
| GTIN                  | 4045197926401 |
| Razred artikla        | 10N           |

## Opis

### Izvedba:

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Ročna povrtala **so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

### Uporaba:

Za skožnje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

## Tehnični opis

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Število rezil Z                 | 3              |
| Dolžina rezil L <sub>c</sub>    | 21 mm          |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub> | 29 mm          |
| Ø območja                       | 1,501 - 1,7 mm |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>        | 1,6 mm         |
| Celotna dolžina L               | 44 mm          |
| 4-kotno držalo □                | 1,25 mm        |
| Prevleka                        | neprevlečeni   |
| Rezalni material                | HSS            |
| Standard                        | DIN 206 B      |
| Kot spirale                     | 7-8 stopinj    |
| z notranjim hlajenjem           | ne             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Uporaba pri načinu vrтанja | pri skožnji izvrtini |
| Barvni prstan              | brez                 |
| Vrsta izdelka              | Povrtalo             |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno         |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | pogojno primerno |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |