

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desni, Velikost držala/ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250614 16/11 |
| GTIN | 4045197927194 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L₄: 22 mm

Dolžina glave L₁: 33 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 269007 1

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Celotna dolžina L | 81 mm |
| Spona, vijak, vzmet | 259036 21 |
| Vijak za podložno ploščico | 259027 3 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Funkcijska širina L ₄ | 22 mm |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Podložna ploščica | 269007 1 |
| Dolžina glave L ₁ | 33 mm |
| Velikost držala | 16 mm |
| ISO-oznaka držala | DDJNR/L 1616X11 |
| Serija | Eco |
| Vrsta uporabe | desni |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |