


**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice:  
25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250615 25/15
GTIN	4045197927347
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 38 mm

Celotna dolžina L: 109,5 mm

Podložna ploščica: 259033 3

**Tehnični opis**

Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	38 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 11
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525X15

Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Celotna dolžina L	109,5 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Podložna ploščica	259033 3
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500