

HOLEX**Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415100 200
GTIN	4045197927668
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.

Tehnični opis

Dolžina konic	60 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

Vrsta izdelka

Digitalno pomično
merilo za delavnico**Storitve**Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril
maksimalno merilno območje 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična
merila maksimalno merilno območje 200 mm

021010 200