


**HOLEX****Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	834000 45
GTIN	2050000996566
Razred artikla	86C

**Opis****Izvedba:**

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

**Brez** krogličnega tlačnega ležaja.

**Uporaba:**

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

**Upravljanje:**

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

**Material:**

Specialno orodno jeklo, brunirano.

**Napotek:**

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

## Tehnični opis

Ø žiga (Ø luknje)	45 mm
Ø predvrtane izvrtine	17 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1,75 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37)	2,5 mm
Zev pritisnega vijaka	24 mm
Pritisni vijak	M16×1,5×70
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

## Pribor

Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 16/70 mm	834060 16/70
Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 16/70 mm	834040 16/70