

**HOLEX**

**Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 63,5mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834000 63,5
GTIN	2050000996610
Razred artikla	86C

## Opis

### Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

**Brez** krogličnega tlačnega ležaja.

### Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

### Upravljanje:

a) z **vijačnim ključem**.

b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.

c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

### Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

### Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

## Tehnični opis

Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	2 mm
Ø žiga (Ø luknje)	63,5 mm
Ø predvrtane izvrtine	21 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37)	3 mm
Zev pritisnega vijaka	30 mm
Pritisni vijak	M 20×1,5×80
za metrični navoj po DIN EN 60423	M63×1,5
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

## Pribor

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834040 20/80
Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834060 20/80