

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202285 1
GTIN	4045197929860
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Tehnični opis

Kot spirale	30 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Ø rezila D_c	1 mm
Oblika držala	HA
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	3 mm
Ø držala D_s	3 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	3
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,005 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	AICrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

