

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202285 5
GTIN	4045197931054
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

 Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Tehnični opis

Kot spirale	30 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	16 mm
Ø sprostitve D ₁	4,8 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L _c	9 mm
Oblika držala	HB
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D _c	5 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,03 mm

Ø držala D_s	6 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

