

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:
Naslednik za art. 202080.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 13 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo: 21 mm

Ø sprostitve D_1 : 5,3 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	13 mm
Število zob Z	3
Kot spirale	30 stopinj
Ø rezila D_c	5,5 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	21 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Ø sprostitve D ₁	5,3 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D _s	6 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,03 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar