

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 3,8
GTIN	4045197929969
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 11 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 15 mm

Ø sprostitve D_1 : 3,6 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Število zob Z	2
Celotna dolžina L	57 mm
Ø rezila D_c	3,8 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Ø sprostitve D_1	3,6 mm

Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	11 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	15 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
\emptyset držala D_s	6 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar