

Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 8,7 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 8,7
GTIN	4045197930163
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 19 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 32 mm

Ø sprostitve D_1 : 8,5 mm

Celotna dolžina L: 72 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HE s h6
Dolžina rezil L_c	19 mm
Oblika držala	HB
Ø sprostitve D_1	8,5 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm

Ø držala D_s	10 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	32 mm
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	2
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø rezila D_c	8,7 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar