


Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201307 4,8
GTIN	4045197929983
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 13 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 21 mm

Ø sprostitve D_1 : 4,6 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	13 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	30 stopinj
Celotna dolžina L	57 mm

Ø rezila D_c	4,8 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Število zob Z	2
Ø sprostivne D_1	4,6 mm
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø držala D_s	6 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	21 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar